

## COMPOSITION

Garniture tressée associant des filaments synthétiques de para-aramide, avec coins renforcés en PTFE, et une âme en PTFE chargé de graphite de haute qualité.

Les filaments synthétiques de para-aramide assurent une haute résistance mécanique, tandis que le PTFE chargé de graphite garantit une excellente résistance chimique et une bonne dissipation thermique. Garniture très flexible à usage universel pour pompes.

Cette garniture constitue une solution universelle de haute qualité, principalement destinée aux pompes et aux agitateurs en conditions de service exigeantes, tout en pouvant être utilisée dans de nombreuses autres applications industrielles.

Garniture spécialement recommandée pour les vannes à guillotine.



## APPLICATIONS

Garniture destinée aux pompes et à la robinetterie haute performance

Recommandée par MONTERO pour une utilisation sur les vannes, en particulier les vannes à guillotine, ainsi que sur les agitateurs

Dans les équipements de:

- Raffineries, Pétrochimie et industrie chimique
- Sucreries et papeteries
- Production d'énergie :
- Centrales thermiques et nucléaires
- Aciéries et fonderies
- Industrie navale
- Industrie minière et cimenteries
- Industrie de process et industrie pharmaceutique

|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MS 360           |  |  |  |
| Température (°C) | 270                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Pression (Bar)   | 250                                                                                 | 200                                                                                 | 80                                                                                  |
| Vitesse (m/s)    | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 20                                                                                  |
| P-H              | 2-14                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |

Le bon fonctionnement et la durée de vie en service des garnitures dépendent en grande partie des conditions de manipulation et d'utilisation sur lesquelles le fabricant n'a aucun contrôle. Les données indiquées dans cette fiche technique doivent être utilisées comme limites d'application et comme guide de sélection du matériau. Montero ne peut garantir que la qualité et les caractéristiques indiquées pour ses produits.